

## Nuove Fasi MEGA-MS

Â Â

MEGA aggiorna la sua gamma di colonne GC-MS con tre nuove fasi stazionarie.

Â

Tutte le fasi MEGA-MS garantiscono un bleeding minimo ed una elevata stabilit  ad alte temperature. Scopri le nuove fasi MEGA-MS. Oltre alle gi  presenti MEGA-5 MS, MEGA-1 MS e MEGA-WAX MS si aggiungono ora le nuove:

-

MEGA-35 MS (35% Fenil, 65% Metil Polisilossano - Polarit  Media)

-

MEGA-17 MS (50% Fenil, 50% Metil Polisilossano - Polarita Medio-Alta)

-

MEGA-225 MS (25% Cianopropil, 25% Fenil, 50% Metil Polisilossano - Polarit  Medio-Alta)